



Produktnumre - færdig brønd				
Højde:	SEG40.09	SEG40.12	SEG40.15	Afgang:
1000	98086251	98086261	98086271	500
1500	98086252	98086262	98086272	500
2000	98086253	98086263	98086273	1000
2500	98086254	98086264	98086274	1000
3000	98086255	98086265	98086275	1000
3500	98086256	98086266	98086276	1000
4000	98086257	98086267	98086277	1000
4500	98086258	98086268	98086278	1000
5000	98086259	98086269	98086279	1000
5500	98086260	98086270	98086280	1000
6000	98086282	98086292	98086302	1000

* Tilløbs- udluftnings- og elmuffer sælges separat

⑧	Dæksel - Alu
⑦	Guiderør 3/4" RF
⑥	Afgang 1½" RG
⑤	Kuglehane
④	Kontraventil
③	Trykrør 1½" RF
②	Brønd ø600
①	Pumpe SEG 40 AutoAdapt, 3x400V

DESCRIPTION					
REV.	DESCRIPTION	DATO	TEGNER	KONTROL	GODKENT
	Placering af afgangsrør ændret.	2016-01-22	ALH		
Denne tegning må ikke overlades til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende		2012-03-01	ALH		
GRUNDFOS		STANDARD TEGNING		FORMAT: A3	
		MÅLSTOK: 1:10	TILBUD NO.:		
PROJEKT NAVN: PE Flex-s ø600		TEGNING NO.		REV.	
Pumpe: SEG.40 AutoAdapt		PE Flex-s 18		A	
Plan og snit					

Note:
Der må ikke forekomme skarpe kanter, grater og hjørner.