



Produktnumre - færdig brønd	
Højde:	med SLV.80
4000	97763217
4500	97763218
5000	97763219
5500	97763220
6000	97763221

### NOTE:

Passer sammen med PE Flex ventilbrønd  
 ø1600 DN80 med 2 stk. kontraventil og 2 stk.  
 afspærringsventil. Tegning nr. PE Flex-s 15.

\* Tilløbs- udluftnings- og elmuffer sælges separat

⑦	Pumpestyring type LCD108 (Ikke vist)
⑥	Niveau afbryder
⑤	Dæksel - Alu, 2 delte
④	Guiderør 1½" RF.
③	Trykrør ø90 PE
②	Brønd ø1250
①	Pumpe SLV.80.80.15, 3x400V

DESCRIPTION					
REV.	DESCRIPTION	DATO	TEGNER	KONTROL	GODKENT
③					
②	General opdatering af tegning.	2012-03-01	ALH		
①	-	14-03-2011	BNJ		
		14-03-2011	BNJ		

Denne tegning må ikke overlades til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende				STANDARD TEGNING	FORMAT: A3
MÅLSTOK:	TILBUD NO.:				

PROJEKT NAVN: PE Flex-s ø1250 sump Pumpe: 2 x SLV.80.80.15 Plan og snit	TEGNING NO. PE Flex-s 14	REV. 2
--	-----------------------------	-----------