



Produktnumre - færdig brønd			
Højde:	SEG40.09	SEG40.12	SEG40.15
2000	98086293	98086303	98086313
2500	98086294	98086304	98086314
3000	98086295	98086305	98086315
3500	98086296	98086306	98086316
4000	98086297	98086307	98086317
4500	98086298	98086308	98086318
5000	98086299	98086309	98086319
5500	98086300	98086310	98086320
6000	98086301	98086311	98086321

\* Tilløbs- udluftnings- og elmuffer sælges separat

⑧	Dæksel - Alu
⑦	Guiderør 3/4" RF
⑥	Afgang 2" RG
⑤	Kuglehane
④	Kontraventil
③	Trykrør 1 1/2" RF
②	Brønd ø800
①	Pumpe SEG.40 AutoAdapt 3x400V
	DESCRIPTION

REV.	DESCRIPTION	DATE	TEGNER	KONTROL	GODKENT
③					
②					
①					

Denne tegning må ikke overlades til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende

**GRUNDFOS** 

2012-05-16 ALH

STANDARD TEGNING A3

MÅLSTOK: 1:10 TILBUD NO.:

PROJEKT NAVN:  
**PE Flex-s ø800**

Pumpe: 2xSEG.40 AutoAdapt

Plan og snit

TEGNING NO. **PE Flex-s 19**

REV. **0**