



Produktnumre - færdig brønd			
Højde:	SEG40.09	SEG40.12	SEG40.15
2000	97763133	97763143	97763153
2500	97763134	97763144	97763154
3000	97763135	97763145	97763155
3500	97763136	97763146	97763156
4000	97763137	97763147	97763157
4500	97763138	97763148	97763158
5000	97763139	97763149	97763159
5500	97763140	97763150	97763160
6000	97763141	97763151	97763161

* Tilløbs- udluftnings- og elmuffer sælges separat

⑩	Pumpestyring type LCD110
⑨	Elektroder
⑧	Dæksel - Alu
⑦	Guiderør 3/4" RF
⑥	Afgang 2" RG
⑤	Kuglehane
④	Kontraventil
③	Trykrør 1 1/2" RF
②	Brønd ø800
①	Pumpe SEG.40 3x400V
	DESCRIPTION

③					
②	General opdatering af tegning.	2012-05-16	ALH		
①	-	2011-03-14	BNJ		
REV.	DESCRIPTION	DATO	TEGNER	KONTROL	GODKENT

Denne tegning må ikke overlades til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende

GRUNDFOS 

STANDARD TEGNING FORMAT: A3

MÅLSTOK: 1:10 TILBUD NO.:

PROJEKT NAVN:	TEGNING NO.	REV.
PE Flex-s ø800		
Pumpe: 2xSEG.40 med LCD110		
Plan og snit	PE Flex-s 07	②