



TRYKFORØGERE

CM BOOSTER MED PM2

be
think
innovate

GRUNDFOS 

CM Booster med PM2

Med en CM Booster PM2 har du mulighed for at tilpasse indstillingerne til anvendelsesformålet.


En enklere indstilling af opstartstryk sikrer den rigtige ydelse til ethvert formål og giver slutbrugeren fuld kontrol.



Anvendelse

CM Booster med PM2 er designet til at sikre bedre vandforsyning i private boliger.

Den kan tilsluttes hovedvandlejningen enten direkte eller via en bufferbeholder.




Fordele

- Automatisk start-stop med justerbare indstillingsmuligheder
- Komplet anlæg – "plug & pump"
- Støjsvag drift ≤ 55 dB(A)
- Egnet til generatordrift – strømudsving
- Tørløbs- og overbelastningssikring
- 2 års garanti




Ydelse









CM1/CM3



CM5




Udvælgelse

HANER					
ETAGER		1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 50
 4		CMB 1-6	CMB 3-5	CMB 3-5	CMB 5-5
 3		CMB 1-5	CMB 3-4	CMB 3-5	CMB 5-5
 2		CMB 1-5	CMB 3-4	CMB 3-5	CMB 5-4
 1		CMB 1-4	CMB 3-3	CMB 3-4	CMB 5-4

Justerbart starttryk
 Aflæsning af tryk
 Cyklusbeskyttelse

Stop ved maks. driftstid
 Automatisk nulstilling

CMB PM2
 Maks. højde: 45 m



Tekniske data

- Netspænding: 1x 220-240 V, 50/60 Hz
- Kapslingsklasse: IP55
- Lydtryksniveau: ≤ 55 dB(A)
- Start-/stop-frekvens: Maks. 100 i timen
- Godkendelser: Godkendt til drikkevand



GRUNDFOS **ECADEMY**

www.grundfos.com